


NÃO INSERIR O SUPORTE NO MIC LW E MIC MEC LW SEM A BATERIA, POIS NÃO SERÁ MAIS POSSIVEL RETIRAR.





PULSANTE MIC MEC LW

FIXAR COM O SENSOR EM CONTACTO NA JANELA A PROTEGER.

ATENÇÃO:

COM A JANELA FECHADA O PULSANTE DEVE ESTAR PRÓXIMO DO SUPORTE, DISTÂNCIA MÁXIMA 1 MM ENTRE SUPORTE E JANELA.

UTILIZAR OS PARAFUSOS FORNECIDOS.
PARA A FIXAÇÃO A PLATAFORMA É ACONSELHÁVEL
UFECTUAR UM FRÉ-FURO COM BROCA 2 MM



SINALIZAÇÃO BATERIA DESCARREGADA

Ao abrir a janela, a porta ou a gaveta:

- 1 lampejo do LED = bateria interna eficiente;
- 2 lampejos rápidos do LED = A bateria está esgotada: substituir o mais rápido possível.

ATENÇÃO:

A temperatura particularmente alta ou baixa, alta umidade, uso muito esporádico do dispositivo pode interferir com a correcta sinalização de bateria fraca.

MANUTENÇÃO

Os sensores devem ser instalados no interior do habitáculo, protegidos de infiltração de líquidos ou condensação, distante de fontes de calor.

Os sensores podem ser limpos com um pano macio e seco. Não utilizar solventes nem diluentes.

Os sensores estão equipados com um LED de sinalização para verificar a eficiência da bateria interna, esgotada é possível ser substituída, utilizando bateria de Litio da 3V, tipo CR 2032.

Ao substituir não tocar o circuito com as mãos molhadas ou a bateria.

Não tente recarregar as baterias esgotadas.

Não colocar no fogo. Não engolir.

A bateria esgotada deve ser depositada nos recipientes de recolha adequados, de acordo com a regulamentação em vigor em cada país.







Os sensores e as baterias não devem ser deixados ao alcance das crianças para brincar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MIC LW - MIC MEC LW

Autonomia pilha de Litio:	cerca 1 ano
Tipo pilha de Litio	: CR 2032 - 3 Volt
Temperatura funcionamento	: de - 20 °C a + 85 °C
Protecção	: IP 40 (IEC 529 1989) DIN 40050 - EN 60529
Combinação Rolling-Code	: mais de 18 milhares de milhões
Dimensões	: 60 x 30 x 16 mm (MIC LW) 60 x 44 x 18 mm (MIC MEC LW)





Todos os direitos reservados. © 2017 AEB S.p.A. se sócio unico. Sujeito a alterações e indicações erradas.

Rev.01 del 19.12.2017 printed in italy

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY BUREAU VERITAS ISO 9001:2008

A.E.B. S.p.A. a socio unico / a single member Company - Via dell'Industria, 20
42025 - Corte Tegge - Cavriago (RE) - Italy
MED é uma divisao da A.E.B. S.p.A.
Ph.+39 0522 494486 - Fax +39 0522 494410 - e-mail: service@medautomotive.it

www.medautomotive.it

